
OE0004

Reflektorska svetlobna zapora

OER-V/OET-V



Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		infrardeče
Ohišje		Izvedba navoja
Območje uporabe		
Princip delovanja		Reflektorska svetlobna zapora
Električni podatki		
Priključek na stikalni ojačevalnik		da
Preklopni ojačevalniki		Priključek na stikalni ojačevalnik OV5012, OV0010
Zaščitni razred		III
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	950
Izhodi		
Zaščita pred kratkim stikom		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne
Območje zaznavanja		
Doseg na prizmatični reflektor	[m]	0,03...0,2; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Doseg tipala	[mm]	< 15; (beli papir 200 x 200 mm)
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	0...70
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Let]	5623

OE0004

Reflektorska svetlobna zapora

OER-V/OET-V

Mehanski podatki		
Teža	[g]	72
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M8 x 1
Oznaka navoja		M8 x 1
Materiali		medenina poniklјano


Pribor	
V sklopu dobave	zaskočne matice: 2

Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 2 m; 2 x 0,14 mm²

Priključek



1 =	prenosnik
2 =	sprejemnik
	Barva žil :
RD =	rdeče
WH =	belo
screen =	zaslon