


Razpršilno odbojni senzor

OIT-FPKG/US-100-DPS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe

infrardeče

Ohišje

Izvedba navoja

Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]

10...55 DC

Poraba toka [mA]

10; ((24 V))

Zaščitni razred

II

Zaščita pred obratno polarnostjo

da

Vrsta svetlobe

infrardeče

Valovna dolžina [nm]

880

Izhodi

Električna izvedba

PNP

Funkcija izhoda

nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]

2,5

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]

250

Preklopna frekvenca DC [Hz]

100

Zaščita pred kratkim stikom

da

Vrsta zaščite pred kratkim stikom

impulzno

Zaščita pred preobremenitvijo

da



Razpršilno odbojni senzor

OIT-FPKG/US-100-DPS

Območje zaznavanja		
Doseg tipala	[mm]	< 150; (beli papir 200 x 200 mm)
Prilagodljivi razpon		da
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 65
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanski podatki		
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M30 x 1,5
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materiali		PPO spremenjeno
Material optike		steklo
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2
		izvijač
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

