


Reflektorska svetlobna zapora

OIP-HPKG/US/15M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OM5003

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

oddajnik v spodnji optiki
sprejemnik v zgornji optiki

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
----------------	-------------

Območje uporabe

Posebna značilnost	polarizacijski filter
Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Poraba toka	[mA]	20
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	624

Izhodi

Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		preklop svetlo
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	200
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	1000
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno



Reflektorska svetlobna zapora

OIP-HPKG/US/15M

Zaščita pred preobremenitvijo	da
-------------------------------	----

Območje zaznavanja

Doseg na prizmatični reflektor [m]	0,1...15; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon	ne
Maks. širina svetlobne točke [mm]	100
Maks. višina svetlobne točke [mm]	130
Mere svetlobne točke se nanašajo na	Doseg
Na voljo polarizacijski filter	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mehanski podatki

Teža [g]	201,2
Mere [mm]	64 x 43 x 38
Oznaka navoja	M30 x 1,5
Materiali	tlačno litje cinka
Material optike	PMMA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Pribor

V sklopu dobave	zaskočna matica: 1
-----------------	--------------------

Opombe

Opombe	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek


Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Reflektorska svetlobna zapora


OIP-HPKG/US/15M

Priključek



diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka



x: Abstand [m]

y: Funktionsreservefaktor