


Reflektorska svetlobna zapora

OFP-FNKG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OF5062

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	Izvedba navoja

Območje uporabe

Posebna značilnost	polarizacijski filter
Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...36 DC
Poraba toka	[mA]	< 30
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	660

Izhodi

Električna izvedba		NPN
Funkcija izhoda		nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	200
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	320
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da

Območje zaznavanja

Doseg	[m]	0,2...0,8; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Doseg na prizmatični reflektor	[m]	0,2...0,8; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Maks. premer svetlobne točke	[mm]	70
Mere svetlobne točke se nanašajo na		pri maksimalnem dometu



Reflektorska svetlobna zapora

OFP-FNKG

Na voljo polarizacijski filter	da
--------------------------------	----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...60
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mehanski podatki

Teža	[g]	0,091
------	-----	-------

Ohišje	Izvedba navoja
--------	----------------

Mere	[mm]	M12 x 1 / L = 60
------	------	------------------

Oznaka navoja	M12 x 1
---------------	---------

Materiali	medenina ponikljano
-----------	---------------------

Material optike	PMMA
-----------------	------

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

	obratovanje	1 x LED, zeleno
--	-------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
-----------------	--------------------



Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Priključek



BN =	Barva žil :
BU =	rjavo
BK =	modro
	črn



diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

