


Ojačevalnik optičnih vodnikov

OGF-HBOA/90-250V

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	Izvedba navoja

Električni podatki

Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	90...250 AC/DC
Zaščitni razred		II
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880

Izhodi

Funkcija izhoda		preklop svetlo
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	9,5
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC	[V]	9,5
Minimalni obremenilni tok	[mA]	10
Maks. uhajavi tok	[mA]	5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	50
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC	[Hz]	25
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	70
Zaščita pred kratkim stikom		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne

Območje zaznavanja

Doseg	[m]	0...0,08; (Senzor s skozijskim žarkom)
Doseg tipala	[mm]	0...15; (Razpršilno odbojni senzor)

Pogoji okolja


Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 65



Ojačevalnik optičnih vodnikov

OGF-HBOA/90-250V

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
Mehanski podatki		
Ohišje	Izvedba navoja	
Mere [mm]	M18 x 1 / L = 88	
Oznaka navoja	M18 x 1	
Materiali	medenina ponikljano	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave	zaskočne matice: 2	
	slepa matica	
Opombe		
Opombe	preklop svetlo ustreza izhodni funkciji NC za optična vlakna s skozišnjim žarkom	
	ustreza izhodni funkciji NO za optična vlakna s razpršilnim odbojem	
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²		
Priključek		



BN = Barva žil :
 BU = rjava
 modro