



LASER reflektorska svetlobna zapora

OJPLFPKG/SO/AS



1 tipka



Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Laserski zaščitni razred		1
Ohišje		kvadrasto
Območje uporabe		
Posebna značilnost		polarizacijski filter
Princip delovanja		Reflektorska svetlobna zapora
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Poraba toka	[mA]	< 15
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	650
Tip. življenjska doba	[h]	50000



LASER reflektorska svetlobna zapora

OJPLFPKG/SO/AS

Izhodi		
Električna izvedba	PNP	
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)	
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5	
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200	
Preklopna frekvenca DC [Hz]	2000	
Zaščita pred kratkim stikom	da	
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno	
Zaščita pred preobremenitvijo	da	
Območje zaznavanja		
Doseg na prizmatični reflektor [m]	8; (Prizmatični reflektor 50 x 50 mm E20722)	
Prilagodljivi razpon	da	
Premer najmanjšega zaznavnega predmeta [mm]	2,5; (0,1 m; 2,5 m: 4; 5 m: 8)	
Maks. premer svetlobne točke [mm]	12	
Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dometu	
Na voljo polarizacijski filter	da	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	-10...60	
Zaščita	IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Laserski zaščitni razred	1	
Opombe o zaščiti pred laserjem	Pozor:	Laserska svetloba
	razred laserja:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Skladno z 21 CFR 1040, razen za odstopanja skladno z Obvestilom o laserjih št. 50 z datumom junij 2007.
MTTF [Let]	697	
Mehanski podatki		
Teža [g]	28,1	
Ohišje	kvadrasto	
Mere [mm]	35 x 11 x 24	
Materiali	ohišje: ABS; pritrdilo: tlačno litje cinka; LED okno: SEPS; tipka: SEPS	
Material optike	steklo	
Poravnava optike	stranska optika	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče



LASER reflektorska svetlobna zapora

OJPLFPKG/SO/AS

Elektronska ključavnica	da
-------------------------	----

Pribor


V sklopu dobave	Osnovna pritrditev: 1, E20964
	pritrilni vijaki: 2 x M3 x 16
	vzmetna podložka: 2
	Matice: 2

Opombe


Opombe	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključek



2 Teach



diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

