



Razpršilno odbojni senzor

OGT-HBOA/20-90V

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OG0035

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

No scale drawing available

Značilnosti izdelka

Ohišje

Izvedba navoja

Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Električni podatki

Frekvenca AC [Hz]

47...63

Obratovalna napetost [V]

20...90 AC/DC

Zaščitni razred

II

Izhodi

Funkcija izhoda

preklop svetlo

Maks. padec napetosti
preklopnega izhoda DC [V]

9,5

Maks. padec napetosti
preklopnega izhoda AC [V]

9,5

Minimalni obremenilni tok [mA]

10

Maks. uhajavi tok [mA]

5

Stopnja trajnega toka
preklopnega izhoda AC [mA]

200; (250 (...50 °C))

Stopnja trajnega toka
preklopnega izhoda DC [mA]

50

Stopnja kratkotrajnega toka
preklopnega izhoda [mA]

900; (10 ms / 0,5 Hz)

Preklopna frekvenca AC [Hz]

25

Preklopna frekvenca DC [Hz]

70

Zaščita pred kratkim stikom

ne



Razpršilno odbojni senzor

OGT-HBOA/20-90V

Zaščita pred preobremenitvijo	ne
-------------------------------	----

Območje zaznavanja

Doseg tipala [mm]	< 100; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje)
-------------------	--

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	IEC 801-2	nivo 4
	IEC 801-3	nivo 2
	IEC 801-4	nivo 3

Mehanski podatki

Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M18 x 1
Oznaka navoja	M18 x 1
Materiali	medenina ponikljano
Material optike	steklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
-----------------	--------------------


Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Priključek



	Barva žil :
BK =	črn
BN =	rjavo
BU =	modro