


Ojačevalnik optičnih vodnikov

OGF-DPKG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OK5001

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	Izvedba navoja

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...50 DC
Poraba toka [mA]	< 30
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	infrardeče
Valovna dolžina [nm]	880

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	preklop temno
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Preklopna frekvenca DC [Hz]	160
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Doseg [m]	< 0,08; (Senzor s skozišnjim žarkom)
Doseg tipala [mm]	< 15; (Razpršilno odbojni senzor)

Pogoji okolja


Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 65



Ojačevalnik optičnih vodnikov

OGF-DPKG

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
Mehanski podatki		
Teža	[g]	0,189
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M18 x 1 / L = 88
Oznaka navoja		M18 x 1
Materiali		medenina ponikljano
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave	zaskočne matice: 2	
	slepa matica	
Opombe		
Opombe	preklop temno ustreza izhodni funkciji NO za optična vlakna s skoznjim žarkom	
	ustreza izhodni funkciji NC za optična vlakna s razpršilnim odbojem	
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
Priključek		



Barva žil :

BN = rjavo

BU = modro

BK = črn