



Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OG5019 + E10277

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

No scale drawing available

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	Izvedba navoja

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...50 DC
Poraba toka [mA]	< 30
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	infrardeče
Valovna dolžina [nm]	880

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	preklop temno
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Preklopna frekvenca DC [Hz]	160
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Doseg [m]	< 0,08; (Senzor s skozijsim žarkom)
-----------	-------------------------------------



Ojačevalnik optičnih vodnikov

OGF-DPKG/US-100-DPO

Doseg tipala	[mm]	< 15; (Razpršilno odbojni senzor)	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-25...80	
Zaščita		IP 65	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC	EN 60947-5-2		
	EN 55011	razred B	
Mehanski podatki			
Ohišje		Izvedba navoja	
Mere	[mm]	M18 x 1	
Oznaka navoja		M18 x 1	
Materiali		medenina ponikljano	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz	stikalno stanje		1 x LED, rumeno
Pribor			
V sklopu dobave	zaskočne matice: 2		
	slepa matica		
Opombe			
Opombe	preklop temno ustreza izhodni funkciji NO za optična vlakna s skozišnjim žarkom		
	ustreza izhodni funkciji NC za optična vlakna s razpršilnim odbojem		
Embalažna enota	1 Kosov		
Električni priključek			
Spojnik: 1 x M12			