


Ojačevalnik optičnih vodnikov

OKF-FPKG/US-100-DPF



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrato

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	30; ((24 V))
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Valovna dolžina [nm]	660

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Preklopna frekvenca DC [Hz]	120
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Doseg [m]	0...0,12; (Senzor s skoznjim žarkom)
Doseg tipala [mm]	0...40; (Razpršilno odbojni senzor)
Prilagodljivi razpon	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Zaščita	IP 65



Ojačevalnik optičnih vodnikov



OKF-FPKG/US-100-DPF

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
MTTF	[Let]	529
Mehanski podatki		
Teža	[g]	66
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	50 x 19 x 35
Materiali		PPO spremenjeno
Poravnava optike		stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave		izvijač
		pritrilni vijaki: 2 x M4 x 25
		podložke: 2
		vzmetna podložka: 2
		Matice: 2
Opombe		
Opombe		preklop svetlo ustreza izhodni funkciji NC za optična vlakna s skozišnjim žarkom
		ustreza izhodni funkciji NO za optična vlakna s razpršilnim odbojem
		preklop temno ustreza izhodni funkciji NO za optična vlakna s skozišnjim žarkom
		ustreza izhodni funkciji NC za optična vlakna s razpršilnim odbojem
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A		
		

Ojačevalnik optičnih vodnikov

OKF-FPKG/US-100-DPF

Priključek



Barva žil :

BN =	rjavo
BU =	modro
BK =	črn
WH =	belo