


Razpršilno odbojni senzor

OGT-FPKG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OGT501

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 tipka

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	Izvedba navoja

Območje uporabe

Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor
-------------------	---------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	< 30
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	infrardeče
Valovna dolžina [nm]	880

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Preklopna frekvenca DC [Hz]	500
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Doseg tipala [mm]	1...600; (beli papir 200 x 200 mm 90 % znižanje)
Prilagodljivi razpon	da



Razpršilno odbojni senzor

OGT-FPKG

Maks. premer svetlobne točke	[mm]	169
------------------------------	------	-----

Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dosegu tipala	
-------------------------------------	-------------------------------	--

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67	
---------	-------	--

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Ohišje	Izvedba navoja	
--------	----------------	--

Mere	[mm]	M18 x 1 / L = 64,5
------	------	--------------------

Oznaka navoja	M18 x 1	
---------------	---------	--

Materiali	PBT	
-----------	-----	--

Material optike	PMMA	
-----------------	------	--

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče

Pribor

V sklopu dobave	zaskočne matice: 2	
-----------------	--------------------	--



Opombe

Embalažna enota	1 Kosov	
-----------------	---------	--

Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Priključek



Barva žil :
 BN = rjavo
 BU = modro
 BK = črn



diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

