



Reflektorska svetlobna zapora

OGP-FPKG/V4A/US-100

stara serija izdelkov

Alternativni izdelki: OGP200 ali OGP201 ali OGP500

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

No scale drawing available

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	Izvedba navoja

Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti; polarizacijski filter
Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	< 32
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Valovna dolžina [nm]	660

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	200
Preklopna frekvenca DC [Hz]	500
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno



Reflektorska svetlobna zapora

OGP-FPKG/V4A/US-100

Zaščita pred preobremenitvijo	da
-------------------------------	----

Območje zaznavanja

Doseg [m]	< 3; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Doseg na prizmatični reflektor [m]	0...3; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon	da
Na voljo polarizacijski filter	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M18 x 1
Oznaka navoja	M18 x 1
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PBT
Material optike	steklo
	PMMA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Pribor

V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
-----------------	--------------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno





Reflektorska svetlobna zapora

OGP-FPKG/V4A/US-100

Priključek

