



Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OGS501

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

No scale drawing available

**Značilnosti izdelka**

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	Izvedba navoja

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	< 17
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	infrardeče
Valovna dolžina [nm]	880

Izhodi

Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	prenosnik
Doseg [m]	< 15
Prilagodljivi razpon	ne



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OGS-00KG/10M

Maks. premer svetlobne točke	[mm]	2000
------------------------------	------	------

Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dometu
-------------------------------------	------------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Ohišje	Izvedba navoja
--------	----------------

Mere	[mm]	M18 x 1
------	------	---------

Oznaka navoja	M18 x 1
---------------	---------

Materiali	PBT
-----------	-----

Material optike	PMMA
-----------------	------

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
--------	-------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
-----------------	--------------------

Opombe


Opombe	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
--------	--

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Priključek



Barva žil :
 BN = rjavo
 BU = modro