



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OLE-FPKG/LS-400

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: O5E500 + E21122

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

No scale drawing available

Značilnosti izdelka

Ohišje kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja Senzor s skozijskim žarkom

Električni podatki

Obratovalna napetost [V] 10...36 DC

Poraba toka [mA] < 30

Zaščitni razred II

Zaščita pred obratno polarnostjo da

Prenapetostna zaščita da

Izhodi

Električna izvedba PNP

Funkcija izhoda nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)

Maks. padec napetosti [V] preklopnega izhoda DC 2,5

Stopnja trajnega toka [mA] preklopnega izhoda DC 100; (200 (...50 °C))

Preklopna frekvenca DC [Hz] 500

Zaščita pred kratkim stikom da

Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik sprejemnik



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OLE-FPKG/LS-400

Doseg	[m]	< 25
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
Mehanski podatki		
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	75 x 27 x 62
Materiali		PBT
Material optike		PMMA
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Spojnik: 1 x 7/8" / M12; kodiranje: A		
		
Priključek		