


## Reflektorska svetlobna zapora

OLP-FPKG/US-100

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: O5P500 + E21122

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



1 tipka

## Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe

rdeča lučka

Ohišje

kvadrasto

## Območje uporabe

Posebna značilnost

polarizacijski filter

Princip delovanja

Reflektorska svetlobna zapora

## Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...36 DC

Poraba toka

[mA]

&lt; 37

Zaščitni razred

II

Zaščita pred obratno polarnostjo

da

Vrsta svetlobe

rdeča lučka

Valovna dolžina

[nm]

660

## Izhodi

Električna izvedba

PNP

Funkcija izhoda

nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC

[V]

2,5

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC

[mA]

100; (200 (...50 °C))



## Reflektorska svetlobna zapora

OLP-FPKG/US-100

|                                   |      |          |
|-----------------------------------|------|----------|
| Preklopna frekvenca DC            | [Hz] | 500      |
| Zaščita pred kratkim stikom       |      | da       |
| Vrsta zaščite pred kratkim stikom |      | impulzno |
| Zaščita pred preobremenitvijo     |      | da       |

## Območje zaznavanja

|                                |     |                                              |
|--------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| Doseg                          | [m] | 0,3...5; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005) |
| Doseg na prizmatični reflektor | [m] | 0,3...5; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005) |
| Prilagodljivi razpon           |     | da                                           |
| Na voljo polarizacijski filter |     | da                                           |

## Pogoji okolja

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okolice | [°C] | -25...80 |
| Zaščita             |      | IP 67    |

## Dovoljenja/preverjanja

|     |              |          |
|-----|--------------|----------|
| EMC | EN 60947-5-2 |          |
|     | EN 55011     | razred B |

## Mehanski podatki

|                 |      |              |
|-----------------|------|--------------|
| Ohišje          |      | kvadrato     |
| Mere            | [mm] | 75 x 27 x 62 |
| Materiali       |      | PA; PBT      |
| Material optike |      | PMMA         |

## Prikazi/upravljalni elementi

|        |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|
| Prikaz | stikalno stanje | 1 x LED, rumeno |
|        | obratovanje     | 1 x LED, zeleno |
|        | funkcija        | 1 x LED, rdeče  |

## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

## Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A





## Reflektorska svetlobna zapora

OLP-FPKG/US-100

### Priključek

