


Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

OGS-00KG/V4A/US-100

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OGS300

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	Izvedba navoja

Območje uporabe

Posebna značilnost	pozlačeni kontakti
Princip delovanja	Senzor s skoznjim žarkom

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...36 DC
Poraba toka	[mA]	< 17
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880

Izhodi

Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik		prenosnik
Doseg	[m]	< 15
Prilagodljivi razpon		ne
Maks. premer svetlobne točke	[mm]	2000
Mere svetlobne točke se nanašajo na		pri maksimalnem dometu

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 68; IP 69K



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OGS-00KG/V4A/US-100

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki		
Ohišje	Izvedba navoja	
Mere [mm]	M18 x 1 / L = 60,5	
Oznaka navoja	M18 x 1	
Materiali	nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PBT	
Material optike	PMMA	

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno

Pribor	
V sklopu dobave	zaskočne matice: 2

Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno



Priključek

