

Sprejemnik senzorja s skozišnjim žarkom

OME-FKOW/T/LS-500



Sprejemnik v spodnji optiki
Oddajnik v zgornji optiki



Značilnosti izdelka

Ohišje kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja Senzor s skozišnjim žarkom

Električni podatki

Frekvenca AC [Hz] 47...63

Obratovalna napetost [V] 24...240 AC/DC

Maks. poraba moči [VA] 6

Zaščitni razred II

Izhodi

Električna izvedba rele

Funkcija izhoda nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)

Obremenljivost kontakta 3A / 250 V AC

Preklopna frekvenca AC [Hz] 10

Preklopna frekvenca DC [Hz] 10

Zaščita pred kratkim stikom ne

Funkcija časa [s] 0 / 1 / 5 / 10 / 14

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik sprejemnik

Doseg [m] < 50


Prilagodljivi razpon da

Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OME-FKOW/T/LS-500

Odzivni časi		
Vklopni čas	[s]	< 10
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...40
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Teža	[g]	204,12
Ohišje		kvadrato
Mere	[mm]	73 x 45 x 49
Materiali		ABS ojačeno s steklenimi vlakni
Material optike		PMMA
Poravnava optike		stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	nevarno območje	1 x LED, rdeče
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		

Spojnik: 1 x 7/8"; kodiranje: A; Zaklep: aluminij, brezbarvno eloksirano



Priključek

