


Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OMS-00KG/US-100

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Sprejemnik v spodnji optiki
Oddajnik v zgornji optiki



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 80
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	infrardeče
Valovna dolžina [nm]	880

Izhodi

Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	prenosnik
Doseg [m]	< 50



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OMS-00KG/US-100

Prilagodljivi razpon	ne
Maks. premer svetlobne točke [mm]	320
Mere svetlobne točke se nanašajo na	Doseg

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...40
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	IEC 1000-4-2/3/4/5/6
-----	----------------------

Mehanski podatki

Teža [g]	68,039
Ohišje	kvadrato
Mere [mm]	73 x 45 x 49
Materiali	ABS ojačeno s steklenimi vlakni
Material optike	PMMA

Prikazi/upravljalni elementi


Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
--------	-------------	-----------------

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaklep: aluminij, brezbarvno eloksirano



Priključek

