

Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OHE-DPKG/0,20M/AS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: O8E202

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
-------------------	----------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC
Poraba toka [mA]	< 10
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Valovna dolžina [nm]	660

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	preklop temno
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	50
Preklopna frekvenca DC [Hz]	200
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	sprejemnik
Doseg [m]	< 1,2



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OHE-DPKG/0,20M/AS

Prilagodljivi razpon	ne
----------------------	----

Odzivni časi

Vklopni čas [s]	< 2,5
-----------------	-------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...50
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mehanski podatki

Teža [g]	14,8
Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Materiali	ABS
Material optike	PMMA
Poravnava optike	stranska optika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	nevarno območje	1 x LED, rumeno utripanje

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 0,2 m, PVC

Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključek

