



Reflektorska svetlobna zapora

OPR-FBOW/3L

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OA0104 ali OA0105

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

No scale drawing available

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora
-------------------	-------------------------------

Električni podatki

Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC
Poraba toka	[mA]	14; ((24 V))
Zaščitni razred		II
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880

Izhodi

Funkcija izhoda		nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC	[V]	4
Maks. uhajavi tok	[mA]	6
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC	[mA]	350
Preklopna frekvenca AC	[Hz]	15
Zaščita pred kratkim stikom		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne

Območje zaznavanja

Doseg	[m]	0,15...10; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
-------	-----	--



Reflektorska svetlobna zapora

OPR-FBOW/3L

Doseg na prizmatični reflektor	[m]	0,15...10; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)	
Prilagodljivi razpon		da	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-20...80	
Zaščita		IP 65	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	razred B
Mehanski podatki			
Ohišje		kvadrasto	
Mere	[mm]	86 x 28 x 142	
Materiali		PPO spremenjeno	
Material optike		steklo	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Opombe			
Embalažna enota		1 Kosov	
Električni priključek			
terminali: ...1,5 mm²			
Priključek			

