



Razpršilno odbojni senzor

OIT-FBOA/TS-700/PLANSHB

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OI0002

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

No scale drawing available

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	Izvedba navoja

Območje uporabe

Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor
-------------------	---------------------------

Električni podatki

Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC/DC
Zaščitni razred		I
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880

Izhodi

Funkcija izhoda		preklop svetlo
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	10,5
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC	[V]	10,5
Minimalni obremenilni tok	[mA]	15
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Preklopna frekvenca AC	[Hz]	25
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	35
Zaščita pred kratkim stikom		ne



Razpršilno odbojni senzor

OIT-FBOA/TS-700/PLANSHB

Zaščita pred preobremenitvijo	ne	
Območje zaznavanja		
Doseg tipala	[mm]	< 150
Prilagodljivi razpon	da	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita	IP 65	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
Mehanski podatki		
Ohišje	Izvedba navoja	
Mere	[mm]	M30 x 1,5
Oznaka navoja	M30 x 1,5	
Materiali	PBT; PPO spremenjeno	
Material optike	PMMA	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave	zaskočne matice: 2 izvijač	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Spojnik: 1 x Ø 28 mm		