


Reflektorska svetlobna zapora

OIR-FBOW/LS

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Ohišje

Izvedba navoja

Območje uporabe

Princip delovanja

Reflektorska svetlobna zapora

Električni podatki

Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC

Izhodi

Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)	
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC	[V]	4
Maks. uhajavi tok	[mA]	12
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC	[mA]	300
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC	[Hz]	15
Zaščita pred kratkim stikom		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne

Območje zaznavanja

Doseg	[m]	< 4; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon		da

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...60
---------------------	------	----------



Reflektorska svetlobna zapora

OIR-FBOW/LS

Zaščita	IP 65
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Teža	[g]	145,149
Ohišje		Izvedba navoja
Mere	[mm]	M30 x 1,5
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materiali		PPO spremenjeno
Material optike		PMMA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor


V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
	izvijak

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x 1/2"; kodiranje: C



Priključek

