


## Reflektorska svetlobna zapora

OIP-FNKG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



## Značilnosti izdelka

|                |                |
|----------------|----------------|
| Vrsta svetlobe | rdeča lučka    |
| Ohišje         | Izvedba navoja |

## Območje uporabe

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Posebna značilnost | polarizacijski filter         |
| Princip delovanja  | Reflektorska svetlobna zapora |

## Električni podatki

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Obratovalna napetost [V]         | 10...55 DC  |
| Zaščitni razred                  | II          |
| Zaščita pred obratno polarnostjo | da          |
| Vrsta svetlobe                   | rdeča lučka |
| Valovna dolžina [nm]             | 660         |


## Izhodi

|                                                  |                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Električna izvedba                               | NPN                                           |
| Funkcija izhoda                                  | nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo) |
| Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]  | 2,5                                           |
| Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250                                           |
| Preklopna frekvenca DC [Hz]                      | 65                                            |
| Zaščita pred kratkim stikom                      | da                                            |
| Vrsta zaščite pred kratkim stikom                | impulzno                                      |
| Zaščita pred preobremenitvijo                    | da                                            |

## Reflektorska svetlobna zapora

OIP-FNKG

| Območje zaznavanja                                                               |                 |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| Doseg na prizmatični reflektor                                                   | [m]             | 0,15...2; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005) |
| Prilagodljivi razpon                                                             |                 | da                                            |
| Maks. premer svetlobne točke                                                     | [mm]            | 200                                           |
| Mere svetlobne točke se nanašajo na                                              |                 | pri maksimalnem dometu                        |
| Na voljo polarizacijski filter                                                   |                 | da                                            |
| Pogoji okolja                                                                    |                 |                                               |
| Temperatura okolice                                                              | [°C]            | -25...60                                      |
| Zaščita                                                                          |                 | IP 65                                         |
| Dovoljenja/preverjanja                                                           |                 |                                               |
| EMC                                                                              | EN 60947-5-2    |                                               |
| Mehanski podatki                                                                 |                 |                                               |
| Teža                                                                             | [g]             | 0,124                                         |
| Ohišje                                                                           |                 | Izvedba navoja                                |
| Mere                                                                             | [mm]            | M30 x 1,5 / L = 125                           |
| Oznaka navoja                                                                    |                 | M30 x 1,5                                     |
| Materiali                                                                        |                 | PBT; PPO spremenjeno                          |
| Material optike                                                                  |                 | PMMA                                          |
| Prikazi/upravljalni elementi                                                     |                 |                                               |
| Prikaz                                                                           | stikalno stanje | 1 x LED, rumeno                               |
| Pribor                                                                           |                 |                                               |
| V sklopu dobave                                                                  |                 | zaskočne matice: 2<br>izvijač                 |
| Opombe                                                                           |                 |                                               |
| Embalažna enota                                                                  |                 | 1 Kosov                                       |
| Električni priključek                                                            |                 |                                               |
| terminali: ...1,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 7...13 mm; Kabelska uvodnica: M20 X 1,5 |                 |                                               |
| Priključek                                                                       |                 |                                               |





## Reflektorska svetlobna zapora

OIP-FNKG

## diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

