


Razpršilno odbojni senzor

OIT-FPKG/US100DPX



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe

infrardeče

Ohišje

Izvedba navoja

Območje uporabe

Princip delovanja

Razpršilno odbojni senzor

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...55 DC

Poraba toka

[mA]

30; ((24 V))

Zaščitni razred

II

Zaščita pred obratno polarnostjo

da

Vrsta svetlobe

infrardeče

Valovna dolžina

[nm]

880

Izhodi

Električna izvedba

PNP

Funkcija izhoda

nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC

[V]

2,5

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC

[mA]

250

Preklopna frekvenca DC

[Hz]

100

Zaščita pred kratkim stikom

da

Vrsta zaščite pred kratkim stikom

impulzno

Zaščita pred preobremenitvijo

da

Območje zaznavanja

Doseg tipala

[mm]

3...700; (beli papir 200 x 200 mm)



Razpršilno odbojni senzor

OIT-FPKG/US100DPX

Prilagodljivi razpon	da
----------------------	----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Teža [g]	145,149
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M30 x 1,5
Oznaka navoja	M30 x 1,5
Materiali	PBT; PPO spremenjeno
Material optike	PMMA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
	izvijač

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključek

