


Viličasta fotocelica

OPU-FCKG/IO-LINK/AS



- 1 Stikalo - funkcija izhoda
2 potenciometer občutljivost



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
----------------	------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka [mA]	< 30
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	infrardeče
Valovna dolžina [nm]	860

Izhodi

Električna izvedba	PNP/NPN; (Samodejno prepoznavanje obremenitve PNP/NPN)
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (preklopno)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	1,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100
Preklopna frekvenca DC [Hz]	10000
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Premer najmanjšega zaznavnega predmeta [mm]	0,2
---	-----



Viličasta fotocelica

OPU-FCKG/IO-LINK/AS

Vmesniki		
Komunikacijski vmesnik	IO-Link	
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link - revizija	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profili	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable	
SIO-način	da	
Potreben razred glavnega vhoda	A	
Min. čas procesnega cikla [ms]	3,2	
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja default	ID naprave 1089

Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	-25...60	
Zaščita	IP 67	

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [Let]	744	

Mehanski podatki		
Teža [g]	56	
Mere [mm]	25 x 10 x 45	
Globina vilic D [mm]	17	
Širina vilic W [mm]	10	
Materiali	ohišje: tlačno litje cinka črno eloksirano; optika: steklo	

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno

Opombe		
Opombe	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus	
Embalažna enota	1 Kosov	

Električni priključek

Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A





Viličasta fotocelica

OPU-FCKG/IO-LINK/AS

Priključek

