



Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

OJS-00KG/FO



1 Tipka brez funkcije



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skoznjim žarkom
-------------------	--------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Poraba toka	[mA]	< 19
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	660

Izhodi

Zaščita pred preobremenitvijo	da
-------------------------------	----

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	prenosnik
Doseg [m]	< 10



Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OJS-00KG/FO

Maks. premer svetlobne točke	[mm]	1000
------------------------------	------	------

Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dometu
-------------------------------------	------------------------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...60
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

MTTF	[Let]	1773
------	-------	------

Mehanski podatki

Teža	[g]	71,5
------	-----	------

Ohišje	kvadrato
--------	----------

Mere	[mm]	35 x 24 x 11
------	------	--------------

Materiali	ohišje: ABS; pritrdilo: tlačno litje cinka; LED okno: SEPS; tipka: SEPS
-----------	---

Material optike	steklo
-----------------	--------

Poravnava optike	frontalna optika
------------------	------------------

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
--------	-------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	Osnovna pritrditev: 1, E20964
-----------------	-------------------------------

	pritrdilni vijaki: 2 x M3 x 16
--	--------------------------------

	vzmetna podložka: 2
--	---------------------

	Matice: 2
--	-----------

Opombe


Opombe	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
--------	--

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm²

Priključek



BN = Barva žil :
BU = rjavo
modro