


## Razpršilno odbojni senzor

ORT-V

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



sprejemnik v zgornji optiki  
oddajnik v spodnji optiki

## Značilnosti izdelka

Ohišje kvadrasto

## Območje uporabe

Princip delovanja Razpršilno odbojni senzor

## Električni podatki

Priključek na stikalni ojačevalnik da

Preklopni ojačevalniki Priključek na stikalni ojačevalnik OV5012, OV0010

## Izhodi

Zaščita pred kratkim stikom ne

Zaščita pred preobremenitvijo ne

## Območje zaznavanja

Doseg tipala [mm] < 300; (beli papir 200 x 200 mm)

## Pogoji okolja

Zaščita IP 67

## Mehanski podatki

Ohišje kvadrasto

Mere [mm] 25 x 10 x 15

Materiali PPO spremenjeno

## Pribor

V sklopu dobave Pritrdilni kotnik: 1, E20212

## Opombe

Embalažna enota 1 Kosov




## Razpršilno odbojni senzor

ORT-V

### Električni priključek

Kabel: 2 m; 1 x 0,14 mm<sup>2</sup>

### Priključek



1 = prenosnik  
 2 = sprejemnik  
 Barva žil :  
 RD = rdeče  
 WH = belo  
 screen = zaslon