



Oddajnik laserskega senzorja s skoznjim žarkom

OJSLOOKG/FO/AS



1 tipka



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Laserski zaščitni razred	1
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skoznjim žarkom
-------------------	--------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC
Poraba toka	[mA]	< 12
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	650
Tip. življenjska doba	[h]	50000

Izhodi

Zaščita pred preobremenitvijo	da
-------------------------------	----



Oddajnik laserskega senzorja s skozijskim žarkom

OJSLOOKG/FO/AS

Območje zaznavanja		
Oddajnik/sprejemnik	prenosnik	
Doseg [m]	< 1	
Prilagodljivi razpon	ne	
Maks. premer svetlobne točke [mm]	4	
Mere svetlobne točke se nanašajo na	pri maksimalnem dometu	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	-10...60	
Zaščita	IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Laserski zaščitni razred	1	
Opombe o zaščiti pred laserjem	Pozor:	Laserska svetloba
	razred laserja:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Skladno z 21 CFR 1040, razen za odstopanja skladno z Obvestilom o laserjih št. 50 z datumom junij 2007.
MTTF [Let]	918	
Mehanski podatki		
Teža [g]	27,85	
Ohišje	kvadrasto	
Mere [mm]	35 x 24 x 11	
Materiali	ohišje: ABS; pritrdilo: tlačno litje cinka; LED okno: SEPS; tipka: SEPS	
Material optike	steklo	
Poravnava optike	frontalna optika	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	1 x LED, zeleno
Pribor		
V sklopu dobave	Osnovna pritrditev: 1, E20964	
	pritrdilni vijaki: 2 x M3 x 16	
	vzmetna podložka: 2	
	Matice: 2	
Opombe		
Opombe	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus	
Embalažna enota	1 Kosov	

Oddajnik laserskega senzorja s skoznjim žarkom

OJSLOOKG/FO/AS

Električni priključek

Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključek

