




Reflektorska svetlobna zapora

OSR-FBOA



Značilnosti izdelka	
Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	kvadrasto
Območje uporabe	
Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora
Električni podatki	
Obratovalna napetost [V]	20...250 AC/DC
Zaščitni razred	II
Odpornost na napačno polarnost	ne
Vrsta svetlobe	infrardeče
Valovna dolžina [nm]	950
Izhodi	
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Minimalni obremenilni tok [mA]	15
Maks. uhajavi tok [mA]	6
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA]	250; (350 (...50 °C))
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250; (350 (...50 °C))
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC [Hz]	250



Reflektorska svetlobna zapora

OSR-FBOA

Preklopna frekvenca DC	[Hz]	250
Dokaz kratkega stika		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne
Območje zaznavanja		
Doseg na prizmatični reflektor	[m]	10; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon		da
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 65
Dovoljenja/preverjanja		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Let]	302
Mehanski podatki		
Teža	[g]	268
Ohišje		kvadrato
Mere	[mm]	80 x 28 x 95
Materiali		PPO spremenjeno
Material optike		steklo
Poravnava optike		stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Električni priključek		
Potrebna zaščita		miniatura varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje
Pribor		
V sklopu dobave		Pritrdilni kotnik: 1, E20210
		izvijač
Opombe		
Opombe		Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje.
Embalažna enota		1 Kosov


Reflektorska svetlobna zapora

OSR-FBOA

Električni priključek

terminali: ...1,5 mm²; Kabelska uvodnica: M20 X 1,5

Priključek



Napotek : miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1 ≤ 2 A hitro ukrepanje