
OS0028

Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OSE-FBOA/T

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 Potenciometer programske ure
2 potenciometer občutljivost sprejemnik v zgornji optiki

Značilnosti izdelka		
Ohišje		kvadrasto
Območje uporabe		
Princip delovanja		Senzor s skoznjim žarkom
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC/DC
Zaščitni razred		II
Izhodi		
Funkcija izhoda		nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	10,5
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC	[V]	10,5
Minimalni obremenilni tok	[mA]	15
Maks. uhajavi tok	[mA]	5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC	[Hz]	25
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	40
Zaščita pred kratkim stikom		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne

OS0028

Sprejemnik senzorja s skoznjim žarkom

OSE-FBOA/T

Funkcija časa	[s]	0,01...5	
Območje zaznavanja			
Oddajnik/sprejemnik		sprejemnik	
Doseg	[m]	< 20	
Prilagodljivi razpon		da	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-25...80	
Zaščita		IP 65	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	razred B
Mehanski podatki			
Ohišje		kvadrasto	
Mere	[mm]	80 x 28 x 95	
Materiali		PPO spremenjeno	
Material optike		steklo	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor			
V sklopu dobave		Pritrdilni kotnik	
		izvijač	
Opombe			
Embalažna enota		1 Kosov	
Električni priključek			

terminali: ...1,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 7...13 mm

Priključek

