


## Reflektorska svetlobna zapora

OSP-FPKG/T



## Značilnosti izdelka

|                |             |
|----------------|-------------|
| Vrsta svetlobe | rdeča lučka |
| Ohišje         | kvadrasto   |

## Območje uporabe

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Posebna značilnost | polarizacijski filter         |
| Princip delovanja  | Reflektorska svetlobna zapora |

## Električni podatki

|                                  |      |              |
|----------------------------------|------|--------------|
| Obratovalna napetost             | [V]  | 10...55 DC   |
| Poraba toka                      | [mA] | 25; ((24 V)) |
| Zaščitni razred                  |      | II           |
| Zaščita pred obratno polarnostjo |      | da           |
| Vrsta svetlobe                   |      | rdeča lučka  |
| Valovna dolžina                  | [nm] | 660          |

## Izhodi

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Električna izvedba                             | PNP                                           |
| Funkcija izhoda                                | nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo) |
| Maks. padec napetosti<br>preklopnega izhoda DC | [V]<br>2,5                                    |
| Stopnja trajnega toka<br>preklopnega izhoda DC | [mA]<br>250                                   |
| Preklopna frekvenca DC                         | [Hz]<br>40                                    |
| Zaščita pred kratkim stikom                    | da                                            |



## Reflektorska svetlobna zapora

OSP-FPKG/T

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
| Zaščita pred preobremenitvijo     | da       |
| Funkcija časa [s]                 | 0,01...5 |

## Območje zaznavanja

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Doseg na prizmatični reflektor [m] | 6; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005) |
| Prilagodljivi razpon               | da                                     |
| Na voljo polarizacijski filter     | da                                     |

## Pogoji okolja

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
| Zaščita                  | IP 65    |

## Dovoljenja/preverjanja

|            |              |          |
|------------|--------------|----------|
| EMC        | EN 60947-5-2 |          |
|            | EN 55011     | razred B |
| MTTF [Let] | 472          |          |

## Mehanski podatki

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Teža [g]         | 289             |
| Ohišje           | kvadrato        |
| Mere [mm]        | 80 x 28 x 95    |
| Materiali        | PPO spremenjeno |
| Material optike  | steklo          |
| Poravnava optike | stranska optika |

## Prikazi/upravljalni elementi

|        |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|
| Prikaz | stikalno stanje | 1 x LED, rumeno |
|--------|-----------------|-----------------|

## Pribor

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| V sklopu dobave | Pritrdilni kotnik: 1, E20210 |
|                 | izvijač                      |

## Opombe

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Embalažna enota | 1 Kosov |
|-----------------|---------|

## Električni priključek

terminali: ...1,5 mm<sup>2</sup>; Kabelska uvodnica: M20 X 1,5

## Priključek

