


Razpršilno odbojni senzor

OSN-FPKG/T

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



- 1 potenciometer občutljivost
sprejemnik v zgornji optiki
oddajnik v spodnji optiki

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	kvadrato

Območje uporabe

Posebna značilnost	bližinska tipala
Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...55 DC
Poraba toka [mA]	30; ((24 V))
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	infrardeče
Valovna dolžina [nm]	880

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Preklopna frekvenca DC [Hz]	100
Zaščita pred kratkim stikom	da



Razpršilno odbojni senzor

OSN-FPKG/T

Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da
Funkcija časa [s]	0,01...5

Območje zaznavanja

Doseg tipala [mm]	< 220; (beli papir 200 x 200 mm)
Bližinska tipala	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	80 x 28 x 95
Materiali	PPO spremenjeno
Material optike	steklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	Pritrdilni kotnik
	izvijač

Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

terminali: ...1,5 mm²; Kabelski tulec: Ø 7...13 mm

Priključek

