


Reflektorska svetlobna zapora

OTP-FPKG/US-100-IPF

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Sprejemnik v spodnji optiki
Oddajnik v zgornji optiki

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe

rdeča lučka

Ohišje

kvadrasto

Območje uporabe

Posebna značilnost

polarizacijski filter

Princip delovanja

Reflektorska svetlobna zapora

Električni podatki

Obratovalna napetost

[V]

10...55 DC

Poraba toka

[mA]

35; ((24 V))

Zaščitni razred

II

Zaščita pred obratno polarnostjo

da

Vrsta svetlobe

rdeča lučka

Valovna dolžina

[nm]

660

Izhodi

Električna izvedba

PNP

Funkcija izhoda

nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC

[V]

2,5

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC

[mA]

250

Preklopna frekvenca DC

[Hz]

150

Zaščita pred kratkim stikom

da



Reflektorska svetlobna zapora

OTP-FPKG/US-100-IPF

Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Doseg [m]	0,2...2; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon	da
Na voljo polarizacijski filter	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Zaščita	IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	75 x 19 x 30
Materiali	PBT
Material optike	PMMA

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Pribor

V sklopu dobave	Pritrdilni kotnik: 1, E20461
	izvijač

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A





Reflektorska svetlobna zapora

OTP-FPKG/US-100-IPF

Priključek

