



Sprejemnik senzorja s skožnjim žarkom

OLE-FNKG/LS-400

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: O5E502 + E21122

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

No scale drawing available

Značilnosti izdelka

Ohišje	kvadrato
--------	----------

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skožnjim žarkom
-------------------	--------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...36 DC
Poraba toka [mA]	< 30
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Prenapetostna zaščita	da

Izhodi

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	100; (200 (...50 °C))
Preklopna frekvenca DC [Hz]	500
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno

Območje zaznavanja

Oddajnik/sprejemnik	sprejemnik
---------------------	------------



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OLE-FNKG/LS-400

Doseg	[m]	< 25
-------	-----	------

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 67
---------	-------

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Ohišje	kvadrasto
--------	-----------

Mere	[mm]	75 x 27 x 62
------	------	--------------

Materiali	PBT
-----------	-----

Material optike	PMMA
-----------------	------

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x 7/8" / M12; kodiranje: A



Priključek

