




Reflektorska svetlobna zapora

OMP-FKOW/T/LS-500



Sprejemnik v spodnji optiki
Oddajnik v zgornji optiki



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Posebna značilnost	polarizacijski filter
Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora

Električni podatki

Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	24...240 AC/DC
Maks. poraba moči	[VA]	6
Zaščitni razred		II
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	660
Tip. življenjska doba	[h]	100000
Referenčna temperatura za življenjsko dobo	[°C]	25

Izhodi

Električna izvedba		rele
Funkcija izhoda		nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Obremenljivost kontakta		3A / 250 V AC
Preklopna frekvenca AC	[Hz]	10
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	10



Reflektorska svetlobna zapora

OMP-FKOW/T/LS-500

Zaščita pred kratkim stikom	ne
Funkcija časa [s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14

Območje zaznavanja

Doseg na prizmatični reflektor [m]	13,5; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Na voljo polarizacijski filter	da

Odzivni časi

Vklopni čas [s]	< 10
-----------------	------

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...40
Zaščita	IP 67

Mehanski podatki

Teža [g]	198,5
Ohišje	kvadrasto
Mere [mm]	73 x 45 x 49
Materiali	ABS ojačeno s steklenimi vlakni
Material optike	PMMA
Poravnava optike	stranska optika

Prikazi/upravljalni elementi


Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Spojnik: 1 x 7/8"; kodiranje: A; Zaklep: aluminij, brezbarvno eloksirano





Reflektorska svetlobna zapora

OMP-FKOW/T/LS-500

Priključek

