


Ojačevalnik optičnih vodnikov

OMF-FKOW/T/LS-500



Sprejemnik v spodnji optiki
Oddajnik v zgornji optiki



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Električni podatki

Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	24...240 AC/DC
Poraba toka	[mA]	26
Maks. poraba moči	[VA]	6
Zaščitni razred		II
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	660
Tip. življenjska doba	[h]	100000
Referenčna temperatura za življenjsko dobo	[°C]	25

Izhodi

Električna izvedba	rele
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (programirljivo)
Obremenljivost kontakta	3A / 250 V AC
Preklopna frekvenca AC [Hz]	10
Preklopna frekvenca DC [Hz]	10
Zaščita pred kratkim stikom	ne
Funkcija časa [s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14




Ojačevalnik optičnih vodnikov

OMF-FKOW/T/LS-500

Območje zaznavanja		
Doseg	[m]	< 0,6; (Senzor s skoznjim žarkom)
Doseg tipala	[mm]	< 175; (v difuzni refleksiji)
Prilagodljivi razpon		da
Odzivni časi		
Vklopni čas	[s]	< 10
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...40
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Teža	[g]	204
Ohišje		kvadrato
Mere	[mm]	73 x 45 x 49
Materiali		ABS ojačeno s steklenimi vlakni
Material optike		PMMA
Poravnava optike		stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
	obratovanje	1 x LED, zeleno
	funkcija	1 x LED, rdeče
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		

Spojnik: 1 x 7/8"; kodiranje: A; Zaklep: aluminij, brezbarvno eloksirano



Priključek

