




Oddajnik senzorja s skozijskim žarkom

OUS-00KG



po ena oddajna dioda v zgornji in spodnji optiki



Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		infrardeče
Ohišje		kvadrasto
Območje uporabe		
Princip delovanja		Senzor s skozijskim žarkom
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...55 DC
Poraba toka	[mA]	20; ((24 V))
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880
Izhodi		
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Oddajnik/sprejemnik		prenosnik
Doseg	[m]	< 6
Prilagodljivi razpon		ne
Maks. premer svetlobne točke	[mm]	734
Mere svetlobne točke se nanašajo na		pri maksimalnem dometu
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B



Oddajnik senzorja s skoznjim žarkom

OUS-00KG

MTTF	[Let]	1801
------	-------	------

Mehanski podatki

Teža	[g]	138
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	28 x 16 x 51
Materiali		PPO spremenjeno
Material optike		steklo
Poravnava optike		stranska optika

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	1 x LED, rumeno
--------	-------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	Pritrdilni kotnik: 1, E20211
-----------------	------------------------------


Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Priključek



BN =	Barva žil :
BU =	rjavo
BK =	modro
	črn