




Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OUE-HPKG



sprejemnik v zgornji optiki




Značilnosti izdelka	
Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	kvadrasto
Območje uporabe	
Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
Električni podatki	
Obratovalna napetost [V]	10...55 DC
Poraba toka [mA]	20; ((24 V))
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	infrardeče
Valovna dolžina [nm]	880
Izhodi	
Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	preklop svetlo
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Preklopna frekvenca DC [Hz]	140
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da
Območje zaznavanja	
Oddajnik/sprejemnik	sprejemnik
Doseg [m]	< 6
Prilagodljivi razpon	da
Pogoji okolja	
Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 67



Sprejemnik senzorja s skozijskim žarkom

OUE-HPKG

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
MTTF	[Let]	618
Mehanski podatki		
Teža	[g]	150
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	28 x 16 x 51
Materiali		PPO spremenjeno
Material optike		steklo
Poravnava optike		stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave		Pritrdilni kotnik: 1, E20211
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
Priključek		



BN	rjavo
BU	modro
BK	črn

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

