


Ojačevalnik optičnih vodnikov

OOF-FNKG/M16/KL8

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



1 pritrditev na tirnico

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Posebna značilnost	Funkcija preverjanja izhoda
--------------------	-----------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	12...36 DC
Poraba toka	[mA]	50; ((24 V))
Maks. poraba moči	[VA]	1,3
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	630

Izhodi

Električna izvedba	NPN
Funkcija izhoda	nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)



Ojačevalnik optičnih vodnikov

OO5-FNKG/M16/KL8

Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2
Funkcija preverjanja izhoda		da
Maks. obremenitveni tok za funkcijo preverjanja izhoda	[mA]	200
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	200
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	800
Opombe o preklopni frekvenci	[Hz]	tipično
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Funkcija časa	[s]	0,001...0,1

Območje zaznavanja

Doseg	[m]	< 3,8; (Senzor s skozišnjim žarkom)
Doseg tipala	[mm]	0...300; (Razpršilno odbojni senzor)
Prilagodljivi razpon		da

Programska oprema/programiranje

Možnosti parametriranja	samodejna in ročna nastavitvev preklopne točke; logični funkciji in, ALI; druga točka preklopa
-------------------------	--

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...60
Zaščita		IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	76,5 x 105,4 x 70,7
Število kanalov		8
Priključek iz optičnih vlaken		FE-11 / FT-11
Materiali		ohišje: ABS; prikazno okno: PMMA; LED okno: SEPS; pokrov: tlačno litje cinka prevlečeno s plastiko (PA)

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz		celoten grafični LCD zaslon, možno vrtenje zaslona za 180° izbira jezika (nemško, angleško, francosko)
	stikalno stanje	8 x LED, rumeno
Elektronska ključavnica		da

Pribor

V sklopu dobave	tirnica: 1 x 94 mm, EN 60715
-----------------	------------------------------

Opombe

Opombe	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalážna enota	1 Kosov


Ojačevalnik optičnih vodnikov

OO5-FNKG/M16/KL8


Električni priključek

Spojnik: 1 x M16

Električni priključek - Priključek



Priključek



E: Out 1
P: Out 2
S: Out 3
G: Out 4
C: Out 5
T: Out 6
N: Out 7
J: Out 8

O Funkcija preverjanja izhoda