



Reflektorska svetlobna zapora

OPR-FBOW

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OA0104 ali OA0105

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

No scale drawing available

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora
-------------------	-------------------------------

Električni podatki

Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	35...250 AC
Poraba toka	[mA]	< 10
Zaščitni razred		II
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880

Izhodi

Funkcija izhoda		nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC	[V]	7,5
Maks. uhajavi tok	[mA]	6
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC	[mA]	300; (500 (...50 °C))
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC	[Hz]	15
Zaščita pred kratkim stikom		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne



Reflektorska svetlobna zapora

OPR-FBOW

Območje zaznavanja		
Doseg	[m]	0,15...10; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Doseg na prizmatični reflektor	[m]	0,15...10; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon		da
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...80
Zaščita		IP 65
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
Mehanski podatki		
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	86 x 28 x 142
Materiali		PPO spremenjeno
Material optike		steklo
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
terminali: ...1,5 mm ²		
Priključek		

