

Reflektorska svetlobna zapora

OUR-HPKG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OU5070

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

sprejemnik v zgornji optiki
oddajnik v spodnji optiki

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora
-------------------	-------------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	10...55 DC
Poraba toka [mA]	35; ((24 V))
Zaščitni razred	II
Zaščita pred obratno polarnostjo	da
Vrsta svetlobe	infrardeče
Valovna dolžina [nm]	950

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Funkcija izhoda	preklop svetlo
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	250
Preklopna frekvenca DC [Hz]	160
Zaščita pred kratkim stikom	da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo	da

Območje zaznavanja

Doseg [m]	0,15...3; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon	da
Maks. premer svetlobne točke [mm]	262



Reflektorska svetlobna zapora

OUR-HPKG

Mere svetlobne točke se
nanašajo na

pri maksimalnem dometu

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]

-25...80

Zaščita

IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC

EN 60947-5-2

EN 55011

razred B

Mehanski podatki

Teža [g]

0,151

Ohišje

kvadrasto

Mere [mm]

28 x 16 x 51

Materiali

PPE spremenjeno

Material optike

steklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz

stikalno stanje

1 x LED, rumeno

Pribor

V sklopu dobave

Pritrdilni kotnik: 1, E20211

Opombe


Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Priključek



Barva žil :

BN = rjavo

BU = modro

BK = črn

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

