



Razpršilno odbojni senzor

OPT-FBOW/3L/TW3M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OM0010

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

No scale drawing available

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Razpršilno odbojni senzor
-------------------	---------------------------

Električni podatki

Frekvenca AC	[Hz]	47...63
Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC
Poraba toka	[mA]	14; ((24 V))
Zaščitni razred		II
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880

Izhodi

Funkcija izhoda		nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC	[V]	4
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC	[mA]	350
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC	[Hz]	15
Zaščita pred kratkim stikom		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne



Razpršilno odbojni senzor

OPT-FBOW/3L/TW3M

Območje zaznavanja		
Doseg tipala	[mm]	< 3000; (beli papir 200 x 200 mm)
Prilagodljivi razpon		da
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...80
Zaščita		IP 65
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
Mehanski podatki		
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	86 x 28 x 142
Materiali		PPO spremenjeno
Material optike		steklo
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
terminali: ...1,5 mm²		
Priključek		

