



## Razpršilno odbojni senzor

OUT-HNKG/6M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



sprejemnik v zgornji optiki  
oddajnik v spodnji optiki



## Značilnosti izdelka

|                |            |
|----------------|------------|
| Vrsta svetlobe | infrardeče |
| Ohišje         | kvadrasto  |

## Območje uporabe

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
|-------------------|---------------------------|

## Električni podatki

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Obratovalna napetost [V]         | 10...55 DC   |
| Poraba toka [mA]                 | 35; ((24 V)) |
| Zaščitni razred                  | II           |
| Zaščita pred obratno polarnostjo | da           |
| Vrsta svetlobe                   | infrardeče   |
| Valovna dolžina [nm]             | 880          |

## Izhodi

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Električna izvedba                               | NPN            |
| Funkcija izhoda                                  | preklop svetlo |
| Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]  | 2,5            |
| Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250            |
| Preklopna frekvenca DC [Hz]                      | 160            |
| Zaščita pred kratkim stikom                      | da             |
| Vrsta zaščite pred kratkim stikom                | impulzno       |
| Zaščita pred preobremenitvijo                    | da             |

## Območje zaznavanja

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Doseg tipala [mm]                 | 1...200; (beli papir 200 x 200 mm) |
| Prilagodljivi razpon              | da                                 |
| Maks. premer svetlobne točke [mm] | 180                                |



## Razpršilno odbojni senzor

OUT-HNKG/6M

Mere svetlobne točke se nanašajo na

pri maksimalnem dosegu tipala

## Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C] -25...80

Zaščita IP 67

## Dovoljenja/preverjanja

EMC EN 60947-5-2

## Mehanski podatki

Teža [g] 0,297

Ohišje kvadrasto

Mere [mm] 28 x 16 x 51

Materiali PPO spremenjeno

Material optike steklo

## Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz stikalno stanje 1 x LED, rumeno

## Pribor

V sklopu dobave Pritrdilni kotnik: 1, E20211


## Opombe

Embalažna enota 1 Kosov

## Električni priključek

Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Priključek



Barva žil :

BN = rjavo

BU = modro

BK = črn



## Razpršilno odbojni senzor

OUT-HNKG/6M

## diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

