



Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

No scale drawing available

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora
-------------------	-------------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...55 DC
Poraba toka	[mA]	12; ((24 V))
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880

Izhodi

Električna izvedba		NPN
Funkcija izhoda		nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	250
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	80
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da

Območje zaznavanja

Doseg	[m]	0,15...10; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
-------	-----	--



Reflektorska svetlobna zapora

OPR-FNKG

Doseg na prizmatični reflektor	[m]	0,15...10; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)	
Prilagodljivi razpon		da	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-20...80	
Zaščita		IP 65	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	razred B
Mehanski podatki			
Ohišje		kvadrasto	
Mere	[mm]	86 x 28 x 142	
Materiali		PPO spremenjeno	
Material optike		steklo	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Opombe			
Embalažna enota		1 Kosov	
Električni priključek			
terminali: ...1,5 mm²			
Priključek			

