




Viličasta fotocelica

OPU-FCKG/IO-LINK/AS



- 1 potenciometer občutljivost
- 2 Stikalo - funkcija izhoda



Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
----------------	-------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Poraba toka	[mA]	< 30
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	660

Izhodi

Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		nastavitev svetleje/temneje; (preklopno)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	1
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	100



Viličasta fotocelica

OPU-FCKG/IO-LINK/AS

Preklopna frekvenca DC	[Hz]	5000
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Premer najmanjšega zaznavnega predmeta	[mm]	0,5
Vmesniki		
Komunikacijski vmesnik		IO-Link
Vrsta prenosa		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija		1.1
Standard SDCI		IEC 61131-9
Profili		Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable
SIO-način		da
Potreben razred glavnega vhoda		A
Min. čas procesnega cikla	[ms]	3,2
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	1104
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[Let]	709
Mehanski podatki		
Teža	[g]	296,5
Mere	[mm]	144 x 12 x 90
Globina vilic D	[mm]	60
Širina vilic W	[mm]	120
Materiali		ohišje: tlačno litje cinka črno eloksirano; optika: steklo
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Opombe		
Opombe		obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalažna enota		1 Kosov

Viličasta fotocelica

OPU-FCKG/IO-LINK/AS

Električni priključek

Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključek



4

OUT/IO-Link