



Reflektorska svetlobna zapora

OUP-HNKG

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



sprejemnik v zgornji optiki
oddajnik v spodnji optiki

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Posebna značilnost	polarizacijski filter
Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	10...55 DC
Poraba toka	[mA]	< 30
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	660

Izhodi

Električna izvedba		NPN
Funkcija izhoda		preklop svetlo
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	250
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	160
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da

Območje zaznavanja

Doseg	[m]	< 1,5; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon		da
Na voljo polarizacijski filter		da

Pogoji okolja



Temperatura okolice	[°C]	-25...60
---------------------	------	----------



Reflektorska svetlobna zapora

OUP-HNKG

Zaščita		IP 67	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	razred B
Mehanski podatki			
Ohišje		kvadrasto	
Mere [mm]		28 x 16 x 51	
Materiali		PPO spremenjeno	
Material optike		steklo	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor			
V sklopu dobave		Pritrdilni kotnik	
Opombe			
Embalažna enota		1 Kosov	
Električni priključek			
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²			
Priključek			



BK = Barva žil :
 BN = črn
 BU = rjavo
 modro