




Ojačevalnik optičnih vodnikov

OUF-HPKG/US-100-DPS



Značilnosti izdelka		
Vrsta svetlobe		infrardeče
Ohišje		kvadrasto
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...36 DC
Poraba toka	[mA]	35; ((24 V))
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vrsta svetlobe		infrardeče
Valovna dolžina	[nm]	880
Izhodi		
Električna izvedba		PNP
Funkcija izhoda		preklop svetlo
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	250
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	100
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da
Območje zaznavanja		
Doseg	[m]	0...0,12; (Senzor s skoznjim žarkom)
Doseg tipala	[mm]	0...40; (Razpršilno odbojni senzor)
Prilagodljivi razpon		da
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 65



Ojačevalnik optičnih vodnikov

OUF-HPKG/US-100-DPS

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B
MTTF	[Let]	653
Mehanski podatki		
Teža	[g]	75,5
Ohišje		kvadrasto
Mere	[mm]	28 x 16 x 56
Materiali		PPO spremenjeno
Material optike		steklo
Poravnava optike		stranska optika
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave	Pritrdilni kotnik: 1, E20211	
	izvijač	
Opombe		
Opombe	preklop svetlo ustreza izhodni funkciji NC za optična vlakna s skoznjim žarkom	
	ustreza izhodni funkciji NO za optična vlakna s razpršilnim odbojem	
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek		
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A		
		
Priključek		

diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

