


Reflektorska svetlobna zapora

ORR/ORT-V/6M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OR0004

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

sprejemnik v zgornji optiki
oddajnik v spodnji optiki

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	infrardeče
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora
-------------------	-------------------------------

Električni podatki

Priključek na stikalni ojačevalnik	da
Preklopni ojačevalniki	Priključek na stikalni ojačevalnik OV5012, OV0010
Vrsta svetlobe	infrardeče
Valovna dolžina [nm]	950

Izhodi

Zaščita pred kratkim stikom	ne
Zaščita pred preobremenitvijo	ne

Območje zaznavanja

Doseg na prizmatični reflektor [m]	0,3...1; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Doseg tipala [mm]	< 200; (beli papir 200 x 200 mm)

Pogoji okolja


Temperatura okolice [°C]	-20...80
Zaščita	IP 67



Reflektorska svetlobna zapora

ORR/ORT-V/6M

Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	0,141
Ohišje		kvadrasto
Materiali		PPO spremenjeno
Poravnava optike		stranska optika
Pribor		
V sklopu dobave		Pritrdilni kotnik: 1, E20212
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 6 m; 2 x 0,14 mm ²		
Priključek		



1 = prenosnik
 2 = sprejemnik
 Barva žil :
 RD = rdeče
 WH = belo
 screen = zaslon