


Reflektorska svetlobna zapora

OSP-FBOA/T

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OS0033

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



- 1 Potenciometer programske ure
2 potenciometer občutljivost
sprejemnik v zgornji optiki
oddajnik v spodnji optiki

Značilnosti izdelka

Vrsta svetlobe	rdeča lučka
Ohišje	kvadrasto

Območje uporabe

Posebna značilnost	polarizacijski filter
Princip delovanja	Reflektorska svetlobna zapora

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	20...250 AC/DC
Zaščitni razred		II
Odpornost na napačno polarnost		ne
Vrsta svetlobe		rdeča lučka
Valovna dolžina	[nm]	660

Izhodi

Funkcija izhoda		nastavitev svetleje/temneje; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	10,5
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC	[V]	10,5
Minimalni obremenilni tok	[mA]	15
Maks. uhajavi tok	[mA]	8



Reflektorska svetlobna zapora

OSP-FBOA/T

Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC	[Hz]	250
Preklopna frekvenca DC	[Hz]	250
Dokaz kratkega stika		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne
Funkcija časa	[s]	0,01...5

Območje zaznavanja

Doseg	[m]	< 6; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivi razpon		da
Na voljo polarizacijski filter		da

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita		IP 65

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	razred B

Mehanski podatki

Teža	[g]	0,269
Ohišje		kvadrato
Mere	[mm]	80 x 28 x 95
Materiali		PPO spremenjeno
Material optike		steklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
--------	-----------------	-----------------

Pribor

V sklopu dobave	Pritrdilni kotnik: 1, E20210	
	izvijač	

Opombe

Opombe	Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje.	
Embalažna enota	1 Kosov	




Reflektorska svetlobna zapora

OSP-FBOA/T

Električni priključek

terminali: ...1,5 mm²; Kabelska uvodnica: M20 X 1,5

Priključek



Napotek : miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1 ≤ 2 A hitro ukrepanje