


## Razpršilno odbojni senzor

OUN-HPKG/6M

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: OU5069

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

sprejemnik v zgornji optiki  
oddajnik v spodnji optiki

## Značilnosti izdelka

|                |            |
|----------------|------------|
| Vrsta svetlobe | infrardeče |
| Ohišje         | kvadrasto  |

## Območje uporabe

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Posebna značilnost | bližinska tipala          |
| Princip delovanja  | Razpršilno odbojni senzor |

## Električni podatki

|                                  |      |              |
|----------------------------------|------|--------------|
| Obratovalna napetost             | [V]  | 10...55 DC   |
| Poraba toka                      | [mA] | 35; ((24 V)) |
| Zaščitni razred                  |      | II           |
| Zaščita pred obratno polarnostjo |      | da           |
| Vrsta svetlobe                   |      | infrardeče   |
| Valovna dolžina                  | [nm] | 880          |

## Izhodi


|                                             |      |                |
|---------------------------------------------|------|----------------|
| Električna izvedba                          |      | PNP            |
| Funkcija izhoda                             |      | preklop svetlo |
| Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC | [V]  | 2,5            |
| Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC | [mA] | 250            |
| Preklopna frekvenca DC                      | [Hz] | 160            |
| Zaščita pred kratkim stikom                 |      | da             |
| Vrsta zaščite pred kratkim stikom           |      | impulzno       |
| Zaščita pred preobremenitvijo               |      | da             |



## Razpršilno odbojni senzor

OUN-HPKG/6M

| Območje zaznavanja                        |                 |                                    |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Doseg tipala                              | [mm]            | 20...40; (beli papir 200 x 200 mm) |
| Maks. premer svetlobne točke              | [mm]            | 20                                 |
| Mere svetlobne točke se nanašajo na       |                 | pri maksimalnem dosegu tipala      |
| Bližinska tipala                          |                 | da                                 |
| Pogoji okolja                             |                 |                                    |
| Temperatura okolice                       | [°C]            | -25...80                           |
| Zaščita                                   |                 | IP 67                              |
| Dovoljenja/preverjanja                    |                 |                                    |
| EMC                                       | EN 60947-5-2    |                                    |
| Mehanski podatki                          |                 |                                    |
| Teža                                      | [g]             | 295                                |
| Ohišje                                    |                 | kvadrasto                          |
| Mere                                      | [mm]            | 28 x 16 x 51                       |
| Materiali                                 |                 | PPO spremenjeno                    |
| Material optike                           |                 | steklo                             |
| Prikazi/upravljalni elementi              |                 |                                    |
| Prikaz                                    | stikalno stanje | 1 x LED, rumeno                    |
| Pribor                                    |                 |                                    |
| V sklopu dobave                           |                 | Pritrdilni kotnik: 1, E20211       |
| Opombe                                    |                 |                                    |
| Embalážna enota                           |                 | 1 Kosov                            |
| Električni priključek                     |                 |                                    |
| Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm <sup>2</sup> |                 |                                    |
| Priključek                                |                 |                                    |



Barva žil :

BN = rjavo

BU = modro

BK = črn



## Razpršilno odbojni senzor

OUN-HPKG/6M

## diagrami in grafikoni

graf normiranega dobitka

